

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1039.000

## Armario básico AX, chapa de acero

Estado: 04-05-2025 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 1039.000 - Armario básico AX, chapa de acero

El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.



## Características

|            |  |
|------------|--|
| Referencia | AX 1039.000  |
| Ventajas   | Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios<br>Mantenimiento del grado de protección (UL-Approval) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar<br>Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo<br>Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal |
| Material   | Caja: chapa de acero<br>Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado  |
| Superficie | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje: galvanizada  |
| Color      | RAL 7035   |

# Características

|  |  |
|--|--|
| Unidad de envase   | Armario con puerta(s)<br>Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja<br>Placa de montaje<br>Listón de puerta perforado<br>Cierre: doble paletón 3 mm |
| Grado de protección NEMA                                     | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |
| Grado de protección IP según EN 60 529                       | IP 66  |
| Tipo de comunicación según UL 50E                            | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12   |
| Código IK  | IK10   |
| Dimensiones  | Anchura: 600 mm<br>Altura: 380 mm<br>Profundidad: 210 mm   |
| Grosor del material de la puerta                             | 1,5 mm   |
| Grosor del material de la caja                               | 1,25 mm  |
| Grosor del material de la placa de montaje                   | 2,5 mm   |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)                     | 550 mm x 355 mm  |
| Número puertas   | 1  |
| Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha | sí   |
| Nº de cierres  | 1  |
| Cierre   | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 1<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm  |

# Características

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Placa de entrada de cables    | Tamaño: 4<br>Cantidad: 1   |
| Material básico               | Chapa de acero   |
| Unidad de embalaje            | 1 pza(s).  |
| Peso neto                     | 14.274   |
| Peso bruto                    | 14.4   |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 57,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Código arancelario            | 94032080   |
| EAN                           | 4028177813380  |
| E-Number Sweden               | E3465141   |
| ETIM 9                        | EC000261   |
| ETIM 8                        | EC000261   |
| ECLASS 8.0                    | 27180101   |

# Aprobaciones

---

|               |  |
|---------------|--|
| Aprobaciones  | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)                                |
| Explicaciones | Declaración del fabricante<br>Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK<br>PCF-declaration |