Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KEL 9303.000 Boîtiers / coffrets Ex

État: 10.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



KEL 9303.000 - Boîtiers / coffrets Ex en acier inoxydable, boîtiers vides avec couvercle vissé

Boîtiers Ex avec couvercle vissé en acier inoxydable







Caractéristiques

Référence	KEL 9303.000
Modèle	Boîtiers / coffrets Ex
Domaines d'application	Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU Plage des températures ambiantes : -30 °C+80 °C Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés. Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e), protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
Matériau	Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en silicone moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Boîtier : poli, grain 400, taux de rugosité < 0,8 μm
Composition de la livraison	Coffret Couvercle
Dimensions	Largeur: 200 mm Hauteur: 200 mm Profondeur: 80 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Oui
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Oui
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 66
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.9
Poids brut	2.04
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177138582
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approbation

Approbation	ATEX
	ATEX QA
	CQC-CCC
	IECEx
	IECEx QAR
Explications	Attestation of Conformity

© Rittal 2025 3