#### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SV 9340.390 Adaptateurs OM

État: 17.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# SV 9340.390 - Adaptateurs OM avec câbles de raccordement



#### Caractéristiques

| Référence                            | SV 9340.390   |
|--------------------------------------|---|
| Modèle                               | Avec câble de raccordement  |
| Matériau                             | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0   |
| Couleur                              | Châssis : RAL 7035  |
| Câbles de raccordement (AWG)         | AWG 10  |
| Courant nominal max.                 | 32 A  |
| Tension nominale                     | 690 V, 3~   |
| Valeurs électriques UL (SCCR)        | 30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 27 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 32 A, NHJH/7 |
| Pour jeux de barres avec entraxe     | 60 mm   |
| Longueur du câble de<br>raccordement | 130 mm  |
| Type de rail porteur                 | Cadre porteur, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V   |
| Remarque                             | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.  |
|                                      |   |

© Rittal 2025

#### Caractéristiques

| Nombre de pôles                   | 3 pôles                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Béquille de cadres porteurs       | Oui                               |
| Dimensions                        | Largeur: 45 mm<br>Hauteur: 272 mm |
| Nombre/hauteur des rails porteurs | 2 / 10 mm                         |
| Convient aux jeux de barres       | Hauteur: 5, 10 mm                 |
| Cadre porteur (L x H)             | 45 mm x 237 mm                    |
| Unité d'emballage                 | 1 p.                              |
| Poids net                         | 0.3                               |
| Poids brut                        | 0.309                             |
| Taux de cuivre (kg / pièce)       | 0.074                             |
| Numéro du tarif douanier          | 85369095                          |
| EAN                               | 4028177664227                     |
| ETIM 9                            | EC001531                          |
| ECLASS 8.0                        | 27370304                          |

### Approbation

| Approbation  | ABS                          |
|--------------|------------------------------|
|              | DNV-GL                       |
|              | Lloyds Register of Shipping  |
|              | UL + C-UL (listed)           |
| Explications | Déclaration de conformité    |
|              | Déclaration de conformité UK |

© Rittal 2025 3