

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1682.600**

**Caja para pulsadores HD**

Estado: 08-11-2025 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1682.600 - Caja para pulsadores HD

Caja con dos escotaduras para botones, adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Junta de silicona en todo el contorno entre la caja y la tapa. Cierre rápido hexagonal higiénico.



## Características

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Referencia                 | HD 1682.600  |
| Ejecución                  | Cajas Hygienic Design  |
| Material                   | Caja y tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm<br>Tornillo de cierre: acero inoxidable<br>Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600 |
| Superficie                 | Caja y tapa: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm<br>Junta: color azul (RAL 5010)   |
| Unidad de envase           | Caja cerrada en todo el contorno<br>Tapa con recorte para pulsador<br>Junta y tornillo de cierre (adjuntos)  |
| Dimensiones                | Anchura frontal: 100 mm<br>Anchura (posterior): 122 mm<br>Alt. frontal: 160 mm<br>Altura posterior: 182 mm<br>Profundidad: 90 mm                       |
| Medida de retícula         | 60 mm  |
| Escotaduras (cantidad x Ø) | 2 x 22,5 mm  |
| Código IK                  | IK08   |

# Características

|   |   |
|---|---|
| Material básico                         | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)                                      |
| Cierre                                  | Ejecución cierre: Cierre rápido hexagonal higiénico<br>Nº de cierres: 4 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9  |
| Protection category NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13  |
| Tipo de comunicación según UL 50E       | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Tipo 13  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).   |
| Peso neto                               | 1.1   |
| Peso bruto                              | 1.3   |
| Código arancelario                      | 84879090  |
| EAN                                     | 4028177958678   |
| ETIM 9                                  | EC000261  |
| ETIM 8                                  | EC002713  |
| ECLASS 8.0                              | 27180101  |

# Aprobaciones

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK