

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.200

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 26.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.200 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence | SV 9343.200 |
| Modèle | Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté |
| Couleur | Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001 |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées | Largeur zone de serrage: 32 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm |
| Remarque | Raccordement de câbles plats 120 – 300 mm ² . |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Type de raccordement (électrique) | Bride à étrier |
| Courant nominal max. | 400 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Pour HPC de taille | 2 |
| Remarque | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UR. Applications selon UR uniquement avec des fusibles « Special Purpose Fuses ». |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensions | Largeur: 210 mm Hauteur: 298 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques | 95 - 300 mm ² |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 5, 10 mm |

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées | 20 mm |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Section des câbles | 95 - 300 mm ² |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3,42 kg |
| Poids brut | 3,62 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 1 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Description produit | Interrup-sect. HPC taille 2 |

Approbation

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |