
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9345.610 Adaptateurs de disjoncteurs

État: 18.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



SV 9345.610 - Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.



Caractéristiques

Référence	SV 9345.610
Matériau	Polyamide
	Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Tresses de raccordement
	Coulisseaux
Courant nominal max.	250 A
Tension nominale	690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)	65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7
Départ de ligne	par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Remarque	Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne
	de disjoncteur
	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes
	pour les applications UL.
Nombre de pôles	3 pôles
Dimensions	Largeur: 105 mm
	Hauteur: 240 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Marques concernées (type)	ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
	Allen Bradley (140U-J)
	Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
	GE (FE160, FE250, FD160)
	Legrand (DPX 250)
	Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
	OEZ (BD250N, BD250S)
	Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150,
	NSF250)
	Schrack (MC2)
	Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63,
	3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
	Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.433
Poids brut	1.515
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.77
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177679986
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

Approbation	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3