

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.241

### Adaptateurs de raccordement RiLineX

État: 08.02.2026 (La source: [ittal.com/ch-fr](https://www.ittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.241 - Adaptateurs de raccordement RiLineX

Adaptateurs de raccordement RiLineX pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Convient à la jonction en T des jeux de barres horizontaux et verticaux. Alimentation par la gauche ou par la droite.



## Caractéristiques

Référence	RX 9360.241
Avantages	Fixation sur le jeu de barres et raccordement des câbles uniquement avec une vis Modèle vertical pour alimentation latérale des tableaux
Matériaux	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 35745
Courant nominal du câble cylindrique	710 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)	630 A
Courant nominal de la barre de cuivre lamellée	950 A
Courant nominal de la barre de cuivre lamellée (UL)	910 A
Valeurs électriques UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, non protégé 100 kA - 480 V, disjoncteur max. 800 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1200 A, JDDZ/7

# Caractéristiques

Départ de ligne	Axial par rapport au tableau
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Dimensions	Largeur: 57,8 mm Hauteur: 239,4 mm Profondeur: 135,6 mm
Raccordement de câbles cylindriques	150 - 300 mm <sup>2</sup>
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout	150 - 300 mm <sup>2</sup>
Raccordement de câbles cylindriques à fils fins avec embout AWG	AWG 250 - AWG 550
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires	120 - 300 mm <sup>2</sup>
Raccordement de câbles plats unifilaires	120 - 240 mm <sup>2</sup>
Raccordement de câbles plats, unifilaires AWG	AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Raccordement de câbles plats, multifilaires	120 - 300 mm <sup>2</sup>
Raccordement de câbles plats multifilaires AWG	AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	32 x 20 mm
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

# Caractéristiques

Tension nominale	1 000V AC 1 500V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Catégorie de surtension	4
Taux de contamination	3
Normes	IEC/EN 61439-1 UL 508
Crête de tension nominale Uimp	12 kV
Tension d'isolation nominale Ui	1 000V
Power dissipation (max.)	50 W
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Opération humidity max.	90 %
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1
Poids brut	1.185
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177997202
ETIM 9	EC001531

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité