

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.512

Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

État: 27.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.512 - Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

This new product is currently unavailable. Alternatively, you can use the item number 9360.612.



Caractéristiques

Référence	RX 9360.512
Modèle	Easy Fix
Avantages	Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Composition de la livraison	Avec 3 recouvrements de zone de raccordement
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Crête de tension nominale Uimp	8 kV
Tension nominale	690 V AC 600 V AC (UL)
Tension d'isolation nominale Ui	1 000 V

Caractéristiques

Taux de contamination	3
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	15 x 6 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M8
Marques concernées (type)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX ³ 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H, NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Fréquence de l'oscillation de base	50...60 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Plage de température de fonctionnement	-25 °C...55 °C

Caractéristiques

Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Dimensions	Largeur: 105 mm Hauteur: 252 mm Profondeur: 63 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,7 kg
Poids brut	1,792 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,608
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	10,84
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
Description produit	RX Adaptateur de disjoncteur 250 A, 3 pôles, modèle : Easy Fix, départ de lignes par le bas, L : 105 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration