### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# RX 9360.512 RiLineX CB component adaptor

État: 20.08.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



#### RX 9360.512 - RiLineX CB component adaptor

Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 250 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine 60 et d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 105 mm. Grâce au concept « Easy-Fix », le montage des adaptateurs et celui des disjoncteurs peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Fonctionnel pour toutes les marques de disjoncteurs. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Le départ de lignes s'effectue par le haut ou par le bas après une simple manipulation.



#### Caractéristiques

Référence	RX 9360.512
Modèle	Easy Fix
Avantages	Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Composition de la livraison	Avec 3 recouvrements de zone de raccordement
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Courant nominal max.	250 A
Courant nominal (UL)	210 A

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Crête de tension nominale Uimp	12 kV
Tension nominale	690 V AC
	690 V DC
	600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1½ 000V
Catégorie de surtension	4
Taux de contamination	3
Nombre de pôles	3 pôles
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M8
Marques concernées (type)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW1603P, BW2503) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX³ 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Fréquence de l'oscillation de base	5060 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	1090 %

© Rittal 2025

3

## Caractéristiques

15 x 5/10
, -
20 x 5/10
30 x 5/10
-25 °C55 °C
-25 °C75 °C
Largeur: 105 mm
Hauteur: 252 mm
Profondeur: 63 mm
1 p.
1.7
1.792
0.608
85369095
4028177997134
EC001531

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
, ipproduction	02 · 0 02 (noted)

© Rittal 2025