Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.740 Adaptateurs d'appareillage RiLineX

État: 09.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



RX 9360.740 - Adaptateurs d'appareillage RiLineX

Adaptateurs d'appareillage RiLineX (45 A, 3 pôles, avec câbles de raccordement) en largeur 54 mm pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec rail porteur monté, réglable sans outil, pour montage par encliquetage des appareillages.

Caractéristiques

Référence	RX 9360.740
Modèle	Avec câble de raccordement
Avantages	Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur Câble de raccordement préconfectionné Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages Protection contre le déplacement des appareillages en option Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Montage simple Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 8
Courant nominal du câble cylindrique	50 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)	50 A
Départ de ligne	par le haut
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Longueur du câble de raccordement	130 mm
Nombre de pôles	3 pôles

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

RiLineX
RiLine60
Largeur: 54 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 36,2 mm
1 / 10 mm
15 x 5/10
20 x 5/10
30 x 5/10
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
4
3
CEI 61 439-1/-2
UL 508
IP 2XB
90 %
-5 °C55 °C
-25 °C75 °C
1090 %
4 p.
1.68
1.708
0.101
85369095
4028177997004
EC001531

© Rittal 2025 3

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025