

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3187.935**

**Refrigerador mural Blue e+ Química**

Estado: 21-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3187.935 - Refrigerador mural Blue e+ Química 1,6 kW - 5,5 kW

Refrigeradores murales Blue e+ ejecución química energéticamente eficientes en las clases de potencia 1600 W a 5500 W. Gracias a la pintura especial de los componentes ofrecen una óptima protección en entornos complejos, especialmente en entornos con posibilidad de presencia de ácido sulfúrico en forma de aerosol en el aire.

## Características

Referencia	SK 3187.935
Ejecución	montaje mural Química
Ventajas	Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe Aplicación internacional gracias a la capacidad multivoltaje (sin cambio del cableado) y a elevados límites de aplicación Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
Modificación de producto	Desde principios del año 2024 no se incluye en la unidad de envase la cubierta para caja de conexión para proteger la conexión eléctrica del refrigerador. La cubierta 3355.200 y 3355.210 puede solicitarse opcionalmente como accesorio.
Aplicación	Aplicación en entornos con posibilidad de presencia de ácido sulfúrico en forma de aerosol en el aire (por ej. en la industria papelera, alimentaria, química, de galvanizados, sector offshore)
Material	Chapa de acero
Superficie	Piezas de chapa y electrónica con texturizado claro Circuito de refrigeración pintado con pintura 2-K-PUR
Color	RAL 7035

# Características

Unidad de envase	<p>Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo</p> <p>Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado</p> <p>Incl. material de fijación</p> <p>Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)</p>
Opciones	<p>Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.</p>
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	<p>Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,6 kW</p> <p>Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,6 kW</p> <p>Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,7 kW</p> <p>Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,7 kW</p>
Tensión de servicio	<p>110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz</p> <p>380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz</p>
Observación	<p>Rogamos tenga en cuenta las indicaciones de montaje.</p> <p>La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.</p> <p>Solo para uso semiexterior (ver descripción en el manual)</p>
Observación referente a la referencia	<p>Tolerancia: 110 V -10% (99 V) y 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) y 480 V +6% (509 V)</p>
Observación referente a la referencia	<p>To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided: Operating voltage &lt; 460 V (3~): Uc 275 V, I<sub>max</sub> 40 kA, I<sub>n</sub> 20 kA, U<sub>p</sub> 1.5 kV. - Operating voltage &gt; 460 V (3~): Uc 385 V, I<sub>max</sub> 40 kA, I<sub>n</sub> 20 kA, U<sub>p</sub> 1.5 kV.</p>
Potencia asignada	1,05 kW
Caudal de aire (soplado libre)	<p>Circuito exterior: 1.250 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Circuito interior: 1.250 m<sup>3</sup>/h</p>
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	<p>Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63</p> <p>Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63</p>
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz	6,2
Ejecución	montaje mural

# Características

Dimensiones	Anchura: 450 mm Altura: 1.600 mm Profundidad: 294 mm
Escotadura de montaje necesaria	Ancho escotadura: 433 mm Altura escotadura: 1.579 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito interior IP 55
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 1,07 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Equivalente (CO2e): 0,68 t
Regulación de la temperatura	Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C
Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)	3 °C...60 °C
Campo de temperatura de servicio Heat pipe	-20 °C...45 °C
Campo de regulación	20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,99 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,99 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,94 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)	24 bar
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	65 kg
Peso bruto	70 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	891,07
Código arancelario	84158200

# Características

---

Descripción producto	SK Refrigerador mural Blue e+ Química, montaje mural, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, chapa de acero, An.Al.Pr. 450 x 1600 x 294 mm
----------------------	---

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	IEC CB 30 - KC Korea
--------------	-------------------------

---

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaration of conformity - F-gas regulation Declaración de conformidad UK PCF-declaration
---------------	--