


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9510.100

# Boîtiers PK en polycarbonate

État: 11.03.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9510.100 - Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.



## Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                | PK 9510.100                                                                                                                                                                                                                              |
| Modèle                                   | Couvercle transparent                                                                                                                                                                                                                    |
| Description produit                      | Fonctionnement uniquement dans la plage de la température ambiante : -35 °C...+80 °C. Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés.                                                                       |
| Matériau                                 | Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre<br>Couvercle transparent : polycarbonate, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Vis de couvercle : polyamide<br>Bouchon d'isolation : polyéthylène |
| Couleur                                  | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composition de la livraison              | Boîtier avec couvercle<br>Vis de couvercle<br>Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale                                                                                                                                            |
| Protection category NEMA                 | NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                                                                                    |

# Caractéristiques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Code IK                                | IK08                                                    |
| Dimensions                             | Largeur: 130 mm<br>Hauteur: 130 mm<br>Profondeur: 75 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -35 °C...80 °C                                          |
| Matériau de base                       | Polycarbonate                                           |
| Unité d'emballage                      | 4 p.                                                    |
| Poids net                              | 1,06 kg                                                 |
| Poids brut                             | 1,26 kg                                                 |
| Numéro du tarif douanier               | 94037000                                                |
| ETIM 9                                 | EC000261                                                |
| ECLASS 8.0                             | 27180101                                                |

# Approbation

|             |            |
|-------------|------------|
| Approbation | C-UL<br>UL |
|-------------|------------|