
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3212.024 Intercambiador de calor aire-agua

Estado: 14-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



# SK 3212.024 - Intercambiador de calor aire-agua montaje mural

Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.

#### Características

Referencia	SK 3212.024
Ejecución	Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn)
Descripción producto	Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. Comodidad de montaje y opciones flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Cableado a punto de conexión Plantilla de taladros Material de estanqueidad y de fijación
Potencia total de refrigeración	L 35 W 10 para 200 l/h: 0,3 kW
Tensión de servicio	24 V (c.c.)
Intensidad máx.	Para c.c.: 1,2 A
Presión de servicio admisible (p máx.)	1 - 10 bar
Duración de la conexión	100 %
Medio refrigerante	Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua	1 °C30 °C
Acometidas de agua	Boquillas 3/8"
Campo de temperatura de servicio	1 °C70 °C
Observación	Válvula de retención integrada en ejecución con controlador Confort-e

© Rittal 2025 2

### Características

Dimensiones	Anchura: 150 mm Altura: 300 mm Profundidad: 85 mm
Fusible previo	Automático/fusible: 4 A
Campo de regulación	20 °C55 °C
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.038
Peso bruto	3.238
Código arancelario	84158300
EAN	4028177430921
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

## **Aprobaciones**

© Rittal 2025 3