Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.085

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 17.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.085 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

Caractéristiques

Référence	SV 9677.085
Modèle	avec surveillance électronique des fusibles pour jeux de barres tripolaires
Mode de fonctionnement	Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique Séparation sûre des contacts par double interruption
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001 Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille	00
Pour jeux de barres avec entraxe	185 mm
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M8
Installation type	Fixation par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Tension nominale	400 V, 3~
Courant nominal max.	160 A
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Pour montage de transformateurs	Oui

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 50 mm Hauteur: 860 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 95 mm²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5,68 kg
Poids brut	5,92 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,959
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Description produit	Coupe-circuit fus.160A-T00-185mm-trip

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK