

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.770

Adaptateurs d'appareillage

État: 21.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.770 - Adaptateurs d'appareillage fixation par serrage

Pour les disjoncteurs de puissance courants de marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Pour barres d'entraxe 185 mm.

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|---|
| Référence | SV 9677.770 |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Tresses de raccordement |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 185 mm |
| Départ de ligne | par le bas |
| Installation type | Fixation par serrage |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Courant nominal max. | 630 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Remarque | Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur Adapté pour l'utilisation de disjoncteurs avec raccord vissé sur la face avant Montage sur jeux de barres avec et sans profilé de protection |
| Dimensions | Largeur: 150 mm Hauteur: 585 mm |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 10 mm |
| Marques concernées (type) | ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4) |
| Unité d'emballage | 1 p. |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Poids net | 6,2 kg |
| Poids brut | 6,629 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 3,754 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Description produit | Adaptateur appareillage 630A 185mm |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |