



SV 9677.860 - Transformateurs

Pour la mesure inductive du flux de courant.



Caractéristiques

Référence	SV 9677.860
Description produit	Conception compacte sans modification de la profondeur de montage par l'intégration mécanique dans les composants servant à son équipement (entraxe 185 mm), permettant un montage peu encombrant.
Matériaux	Polyamide
Pour taille	1 - 3
Pour référence(s)	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340
Puissance nominale	2,5 VA
Type de raccordement (électrique)	Câble cylindrique 2,5 mm ² (longueur 1,5 m)
Insulation material (class)	B
Primary current	250 A
Secondary current	5 A

Caractéristiques

Accuracy Class	1
Test specification	CEI 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 4 mm ²
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.28
Poids brut	0.31
Numéro du tarif douanier	85043129
EAN	4028177705258
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---
