

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.910

## Blocs de raccordement

État: 03.04.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.910 - Blocs de raccordement

Pour le raccordement des câbles et des barres de cuivre lamellées.

## Caractéristiques

Référence	SV 9677.910
Description produit	Pour le raccordement des câbles et des barres de cuivre lamellées.
Matériau	Tôle d'acier zinguée E-Cu étamé
Hauteur de la zone de serrage	20 mm
Largeur zone de serrage	80 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Courant nominal max.	1 600 A
Dimensions	Largeur: 98 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,9 kg
Poids brut	0,982 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,689
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Description produit	Bloc raccordement 1600A barres lamel.

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK