
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SV 9690.030 Ossature de stockage de batteries

État: 28.10.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



## SV 9690.030 - Ossature de stockage de batteries VX ESS

Ossature d'armoire avec toit en tôle et équipement intérieur flexible. Convient parfaitement à un équipement rationnel et modulaire du stockage de batteries.

## Caractéristiques

Référence	SV 9690.030
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
	Montants : tôle d'acier de 2 mm
	Entretoise transversale avec équerre de fixation en tôle d'acier
	d'épaisseur 3 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
	Montants 19": zingués
	Entretoise transversale avec équerres de fixation : zinguées
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire
Dimensions	Largeur: 600 mm
	Hauteur: 2.000 mm
	Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	42
Poids brut	42.5
Empreinte carbone/UE (sortie	106,89 kg CO2 eq (Cat B)
d'usine)	
Remarque sur la classification de	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée
l'empreinte carbone	calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN	4028177044173
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025 2