## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3241.124 Ventiladores con filtro TopTherm

Estado: 08-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



## SK 3241.124 - Ventiladores con filtro TopTherm

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

#### Características

Referencia	SK 3241.124	
Ejecución	montaje mural	
Descripción producto	Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.	
Product modification	La cubierta para el borne de conexión no forma parte de los ventiladores con filtro TopTherm desde mayo de 2024. Durante el ensayo se comprobó que no era necesaria para cumplir la norma y que no afectaba ni al funcionamiento ni a la seguridad operativa.	
Color	RAL 7035	
Unidad de envase	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante	
Ventilador	Diagonal, motor de corriente continua	
Caudal de aire soplado libre (con filtro)	Para c.c.: 225 m³/h	
Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)	Para c.c.: 272 m³/h	
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)	1 x 3240200: 171 m³/h 2 x 3240200: 200 m³/h	
Tensión de servicio	24 V (c.c.)	
Potencia nominal Pel	Para c.c.: 19 W	
Intensidad máx.	Para c.c.: 0,78 A	
Dimensiones	Anchura: 255 mm Altura: 255 mm	
Pr. de montaje	107 mm	

© Rittal 2025 2

#### Características

Sección de montaje Ancho escotadura: 224 mm Altura escotadura: 224 mm Altura escotadura: 224 mm Altura escotadura: 224 mm Altura escotadura: 224 mm  Grado de protección IP según IEC 60 529 IP 56 con filtro/filtro plisado IP 55 con filtro/filtro plisado y cubierta co IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta co Grado de protección NEMA Tipo 12 con filtro/filtro plisado Type 3 Type 3 Type 4 Tipo 4X con filtro/filtro plisado y cubierta  Fusible previo Automático/fusible: 2 A  Observación Para aumentar el caudal de aire puede ins filtro plisado (ver curva característica). Es ventiladores con filtro, ventiladores para t salida. En el ventilador con filtro 3237.XXX la cor a través de 2 simples cables (longitud apr en el resto de ventiladores con filtro medi  Campo de temperatura de servicio -30 °C55 °C  Campo de temperatura de -30 °C70 °C  Wivel de ruido Para c.c.: 54 dB(A)  Unidad de embalaje 1 pza(s).  Peso neto 1.82  Peso bruto 2.029  Código arancelario 84145915  EAN 4028177652019  E-Number Sweden E3404345  ETIM 9 EC000320	
IP 55 con filtro plisado y estera de absoro IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta co IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta co IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta co IP 56 con filtro/filtro plisado Type 3 Type 3 Type 4 Tipo 4X con filtro/filtro plisado y cubierta  Fusible previo Automático/fusible: 2 A  Observación Para aumentar el caudal de aire puede ins filtro plisado (ver curva característica). Es ventiladores con filtro, ventiladores para t salida. En el ventilador con filtro 3237.XXX la cor a través de 2 simples cables (longitud api en el resto de ventiladores con filtro medi  Campo de temperatura de aservicio -30 °C55 °C  Campo de temperatura de -30 °C55 °C  Unidad de embalaje  Nivel de ruido Para c.c.: 54 dB(A)  Unidad de embalaje 1 pza(s).  Peso neto 1.82  Peso bruto 2.029  Código arancelario 84145915  EAN 4028177652019  E-Number Sweden	
Type 3 Type 3R Type 4 Tipo 4X con filtro/filtro plisado y cubierta  Fusible previo Automático/fusible: 2 A  Observación Para aumentar el caudal de aire puede ins filtro plisado (ver curva característica). Es ventiladores con filtro, ventiladores para t salida. En el ventilador con filtro 3237.XXX la cor a través de 2 simples cables (longitud apren el resto de ventiladores con filtro medi  Campo de temperatura de servicio -30 °C55 °C  Campo de temperatura de -30 °C70 °C almacenaje  Nivel de ruido Para c.c.: 54 dB(A)  Unidad de embalaje 1 pza(s).  Peso neto 1.82  Peso bruto 2.029  Código arancelario 84145915  EAN 4028177652019  E-Number Sweden E3404345	
Observación  Para aumentar el caudal de aire puede ins filtro plisado (ver curva característica). Es ventiladores con filtro, ventiladores para t salida.  En el ventilador con filtro 3237.XXX la cor a través de 2 simples cables (longitud apren el resto de ventiladores con filtro medi  Campo de temperatura de servicio -30 °C55 °C  Campo de temperatura de almacenaje  Nivel de ruido Para c.c.: 54 dB(A)  Unidad de embalaje 1 pza(s).  Peso neto 1.82  Peso bruto 2.029  Código arancelario 84145915  EAN 4028177652019  E-Number Sweden E3404345	contra agua a presión
filtro plisado (ver curva característica). Es ventiladores con filtro, ventiladores para t salida.  En el ventilador con filtro 3237.XXX la cor a través de 2 simples cables (longitud apren el resto de ventiladores con filtro medi  Campo de temperatura de servicio -30 °C55 °C  Campo de temperatura de -30 °C70 °C  Almacenaje  Nivel de ruido Para c.c.: 54 dB(A)  Unidad de embalaje 1 pza(s).  Peso neto 1.82  Peso bruto 2.029  Código arancelario 84145915  EAN 4028177652019  E-Number Sweden E3404345	
Campo de temperatura de almacenaje  Nivel de ruido  Para c.c.: 54 dB(A)  Unidad de embalaje  1 pza(s).  Peso neto  1.82  Peso bruto  2.029  Código arancelario  84145915  EAN  4028177652019  E-Number Sweden  -30 °C70 °C  -30 °C70 °C  -30 °C70 °C  -30 °C70 °C  -4028177652019	ste puede utilizarse en los echo y en los filtros de nexión eléctrica se realiza rox. 300 mm) del equipo,
Almacenaje  Nivel de ruido  Para c.c.: 54 dB(A)  Unidad de embalaje  1 pza(s).  Peso neto  1.82  Peso bruto  2.029  Código arancelario  84145915  EAN  4028177652019  E-Number Sweden  E3404345	
Unidad de embalaje 1 pza(s).  Peso neto 1.82  Peso bruto 2.029  Código arancelario 84145915  EAN 4028177652019  E-Number Sweden E3404345	
Peso neto       1.82         Peso bruto       2.029         Código arancelario       84145915         EAN       4028177652019         E-Number Sweden       E3404345	
Peso bruto       2.029         Código arancelario       84145915         EAN       4028177652019         E-Number Sweden       E3404345	
Código arancelario         84145915           EAN         4028177652019           E-Number Sweden         E3404345	
EAN 4028177652019 E-Number Sweden E3404345	
E-Number Sweden E3404345	
ETIM 9 EC000320	
ETIM 8 EC000320	
ECLASS 8.0 27180716	

© Rittal 2025 3

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025