## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 1448.000 Armarios de poliéster AX

Estado: 16-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)




## AX 1448.000 - Armarios de poliéster AX con ventana

Los armarios de poliéster AX con cristal son ideales para aplicaciones en entornos complejos. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías.







#### Características

Referencia	AX 1448.000
Ejecución	con ventana
Material	Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado
	GFK
	Puerta: junta continua de poliuretano inyectado
	Placa de montaje: chapa de acero
	Ventana visualización: policarbonato
	Protección frente a fuego según UL 94-V0
	Libre de halógenos
Superficie	Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado
	Placa de montaje: galvanizada
Color	Semejante RAL 7035
Unidad de envase	Armario con puerta abisagrada con ventana, cerrado en todo el
	contorno, bombín de doble paletón 3 mm
	Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
	Placa de montaje
	Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón
	de protección contra el agua de lluvia integrado

© Rittal 2025 2

## Características

Observación	En caso de una exposición prolongada a radiación UV (luz solar) y lluvia, recomendamos aplicar una pintura PUR en la superficie para evitar su deterioro. Precio y plazo de entrega bajo demanda.
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 56
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Clase de protección	II (a 1000 V c.a.)
Código IK	IK09
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 400 mm Profundidad: 200 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2,5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	305 mm x 325 mm
Ángulo de abertura de la puerta	130°
Nº de cierres	2
With viewing window	sí
Material básico	Plástico
Normas	Cumple la clasificación F1 para exteriores según UL 746C

© Rittal 2025 3

## Características

Observación para el montaje	Para la fijación de componentes en el armario se precisan tornillos para montaje interior El ángulo universal permite fijar componentes en la retícula de 25 mm, por ej. chasis de sistema
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8.5
Peso bruto	8.97
Código arancelario	94037000
EAN	4028177006614
E-Number Sweden	E3465352
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Certificados	Negative Certificate
	Superficie
	Grado de protección
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025