

**Rittal – The System.**


Faster – better – everywhere.



**KL 1532.510**

**Cajas de bornes KL**

Estado: 26-01-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))



# KL 1532.510 - Cajas de bornes KL Chapa de acero, con entrada de cables

Caja pintada con tapa de chapa de acero, sin entrada de cables. Grado de protección IP 55.



## Características

Referencia	KL 1532.510
Material	Caja: chapa de acero Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico Placas de entrada de cables de chapa de acero con juntas y material de fijación
Protection category NEMA	NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 200 mm Profundidad: 120 mm
Grosor del material de la tapa	1,25 mm
Grosor del material de la caja	1,25 mm

## Características

---

Placas de entrada de cables	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.72
Peso bruto	3.82
Código arancelario	73269098
EAN	4028177251380
E-Number Sweden	E3404688
ECLASS 8.0	27180101

---

## Aprobaciones

---

Aprobaciones	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad UK

---