
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 1686.600 Caja para pulsadores HD


Estado: 07-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)




## HD 1686.600 - Caja para pulsadores HD

Caja con seis escotaduras para botones, adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Junta de silicona en todo el contorno entre la caja y la tapa. Cierre rápido hexagonal higiénico.







#### Características

Referencia	HD 1686.600	
Ejecución	Cajas Hygienic Design	
Material	Caja y tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Tornillo de cierre: acero inoxidable Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600	
Superficie	Caja y tapa: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad aspereza: < 0,8 µm Junta: color azul (RAL 5010)	
Unidad de envase	Caja cerrada en todo el contorno Tapa con recorte para pulsador Junta y tornillo de cierre (adjuntos)	
Dimensiones	Anchura frontal: 160 mm Anchura (posterior): 182 mm Alt. frontal: 220 mm Altura posterior: 242 mm Profundidad: 90 mm	
Medida de retícula	60 mm	
Escotaduras (cantidad x Ø)	6 x 22,5 mm	
Código IK	IK08	

© Rittal 2025 2

### Características

Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)	
Cierre	Ejecución cierre: Cierre rápido hexagonal higiénico	
	Nº de cierres: 4	
Grado de protección IP según IEC	IP 66	
60 529	IP X9	
Protection category NEMA	NEMA 1	
	NEMA 3	
	NEMA 3X	
	NEMA 4	
	NEMA 4X	
	NEMA 12	
	NEMA 13	
Tipo de comunicación según UL	Type 1	
50E	Type 3	
	Type 3X	
	Type 4	
	Type 4X	
	Type 12	
	Tipo 13	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	1.92	
Peso bruto	2.12	
Código arancelario	84879090	
EAN	4028177965942	
ETIM 9	EC002713	
ETIM 8	EC002713	
ECLASS 8.0	27180101	

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)	
--------------	--------------------	--

# **Aprobaciones**

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025