

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.641

Prensaestopas de poliamida

Estado: 18-06-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.641 - Prensaestopas de poliamida

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

Características

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | SZ 2411.641 |
| Ventajas | Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje. Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables. |
| Material | Poliamida 6 Junta: CR/NBR |
| Color | RAL 7035 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Dimensiones | Altura: 42 mm |
| Rosca | M32 x 1,5 |
| Long. de la rosca | 10 mm |
| Sección de cables mín. | 15 mm |
| Sección máx. del cable | 21 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -30 °C...100 °C |
| torque | 12 Nm |
| Ancho de llave | 36 mm |
| Dimensiones | Rosca: M32 x 1,5 Long. de la rosca: 10 mm |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Tipo 13 |

Características

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Unidad de embalaje | 15 pza(s). |
| Peso neto | 0,48 kg |
| Peso bruto | 0,503 kg |
| Código arancelario | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Descripción producto | SZ Prensaestopa de poliamida M32x1,5 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones | CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |