#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3329.640 Refrigerador mural TopTherm Blue e

Estado: 16-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



# SK 3329.640 - Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».



#### Características

Referencia	SK 3329.640
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
Ventajas	Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Color	RAL 9007
Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado

© Rittal 2025 2

#### Características

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,75 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,9 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 2 kW
Tensión de servicio	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 3,3 A A 60 Hz: 3,4 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 50 Hz: 6,8 A A 60 Hz: 7,6 A
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 1.200 m³/h Circuito interior: 1.200 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 1.580 mm Profundidad: 295 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 1,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Equivalente (CO2e): 0,73 t
Regulación de la temperatura	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	10 °C55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C70 °C

© Rittal 2025 3

#### Características

Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,19 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,46 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,45 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)	28 bar
Fusible previo	Guardamotor: 6,310 A
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	66.5
Peso bruto	70
Código arancelario	84158200
EAN	4028177379893
E-Number Sweden	E3404566
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

### **Aprobaciones**

Aprobaciones	30 - KC Korea
	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificados	EAC
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 4