### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3173.120 Filtro plisado

Estado: 12-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



# SK 3173.120 - Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.



#### Características

Referencia	SK 3173.120
Ejecución	para ventiladores con filtro/filtros de salida
Material	PET
Color	blanco
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3243.xxx 3244.xxx 3245.xxx
Dimensiones	Anchura: 280 mm Altura: 282 mm Profundidad: 21 mm
Clase del filtro	según DIN EN 779: G4 según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 en montaje en ventilador con filtro y de techo/filtro de salida

© Rittal 2025 2

#### Características

Grado de protección	El grado de protección en combinación con ventilador con filtro/filtro de salida 3245.xxx es IP 51
Observación referente a la referencia	No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.51
Peso bruto	0.52
Código arancelario	56039390
EAN	4028177969131
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## **Aprobaciones**

Aprobaciones UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3