

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452 Crimpadora L8

Estado: 10-06-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Crimpadora L8

Pelacables y crimpadora con accionamiento electroneumático para punteras sueltas aisladas.

Características

Referencia	AS 4050.452
Ejecución	Display táctil
Descripción producto	Pelacables y crimpadora con accionamiento electroneumático para punteras sueltas aisladas.
Ventajas	Fácil manejo Procesado seguro y rápido de punteras aisladas Desaparecen los tiempos de preparación gracias al cambio automático de herramienta Posibilidad de procesamiento de hilos especiales Procesado sencillo y rápido Detección automática de las secciones
Datos técnicos	Sección 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.) Longitud de introducción 35 mm (1378 in.) Posibilidad de mecanización de punteras con recubrimiento plástico en tamaños especiales
Unidad de envase	Crimpadora L8 1 depósito oscilante 0,5 - 1,5 mm ² 1 depósito oscilante 1,5 - 2,5 mm ²
Observación	Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda.
Dimensiones	Anchura: 390 mm Altura: 460 mm Profundidad: 330 mm
Conexión de aire comprimido	5,5 bar
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia aparente	110 VA
Compresión	Crimpado trapezoidal
Tiempo del ciclo	1,5 s

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	34,6 kg
Peso bruto	34,67 kg
Código arancelario	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Descripción producto	AS Crimpadora automática L8, 0,5-2,5mm ²