

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454 Crimpadora R8 E

Estado: 05-07-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Crimpadora R8 E

Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo.



Características

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | AS 4050.454 |
| Ejecución | Display táctil |
| Descripción producto | Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo. |
| Ventajas | Fácil manejo Rápido ajuste Aplicación flexible en el taller Rápida sustitución de consumibles |
| Datos técnicos | Sección 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.) Longitud de introducción 40 mm (1.57 in.) |
| Observación | Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda. |
| Dimensiones | Anchura: 288 mm Altura: 230 mm Profundidad: 345 mm |
| Tensión de servicio | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potencia aparente | 100 VA |
| Compresión | Crimpado trapezoidal |
| Tiempo del ciclo | 1,8 s |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |

Características

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Peso neto | 16 kg |
| Peso bruto | 16 kg |
| Código arancelario | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| Descripción producto | AS Crimpadora automática R8 E |