

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.887**

**Fresa de roscar circular**

Estado: 05-02-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.887 - Fresa de roscar circular

Fresa para la realización de roscas métricas para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.

## Características

Referencia	AS 4050.887
Descripción producto	Fresa para la realización de roscas métricas para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
Datos técnicos	Diámetro vástago 12 mm Diámetro de corte 10 mm Inclinación 1,5 mm Ángulo de rosca de 60° Longitud de corte 20 mm Longitud total 85 mm
Para rosca	M12 - M64
Normas	Rosca métrica ISO DIN 13-1
Material mecanizable	Acero Acero inoxidable Aluminio fundido Plástico Cobre
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.124
Peso bruto	0.124
Código arancelario	82077031
EAN	4028177805286
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211