

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4054.001**

**Tenaza crimpadora**

Estado: 24-01-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.001 - Tenaza crimpadora para casquillos terminales

Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.



## Características

Referencia	AS 4054.001
Ejecución	acodado
Descripción producto	Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
Ventajas	Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable Alta calidad de compresión constante Centros de troquelado marcados para un mecanizado preciso de las respectivas secciones Bloqueo forzado con desbloqueo
Material	Acero para herramientas de alta calidad
Superficie	Mate, cromatada
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión	Crimpado cuadrado
Dirección de la entrada de cables	frontal
Dimensiones	Altura: 59 mm Longitud: 198 mm
AWG	22 - 10

## Características

Para sección	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.452
Peso bruto	0.462
Código arancelario	82032000
EAN	4028177807594
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811