Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4055.710

Centro de corte de pletinas y barras CW 120-S

Estado: 19-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



AS 4055.710 - Centro de corte de pletinas y barras CW 120-S

La unidad de corte de la serie de productos CW 120-S es adecuada para el corte de guías conductoras de corriente. El láser de precisión integrado facilita el proceso de corte y flexión. La unidad puede montarse fácilmente sobre un banco de trabajo.



Características

Referencia	AS 4055.710	
Ejecución	Puntero láser (láser auxiliar) Potencia Clase 1	
Descripción producto	La unidad de corte de la serie de productos CW 120-S es adecuada para el corte de pletinas y barras. La unidad puede montarse fácilmente sobre un banco de trabajo.	
Ventajas	Claro ahorro de tiempo frente al corte manual	
Cortar (máx.)	120 x 12 mm	
Dimensiones máquinas	Anchura: 335 mm Altura: 370 mm Profundidad: 275 mm	
Superficie de apoyo	Anchura: 283 mm Altura: 318 mm Profundidad: 372 mm	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	21.3	
Peso bruto	23.3	
Código arancelario	84623290	
EAN	4028177920651	

© Rittal 2025 2

Características

ETIM 9	EC004303	
ETIM 8	EC004303	
ECLASS 8.0	36600804	

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad

© Rittal 2025 3