

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.257

Laterales, partidos en horizontal

Estado: 30-01-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

# VX 5301.257 - Laterales, partidos en horizontal para VX IT

Laterales, partidos en horizontal, para VX IT.

## Características

Referencia	VX 5301.257
Descripción producto	Para el cierre de sistemas de racks TI sueltos o ensamblados.
Ventajas	Sencilla manipulación Posibilidad de montaje y desmontaje del lateral sin herramientas Bloqueo mediante cierre de seguridad nº 3524 E Cierre interior integrado
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Parte superior Parte inferior 6 ángulos de montaje 2 piezas de cierre Incl. material de fijación
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Altura: = 2.200 mm Profundidad: = 1.000 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	19.4
Peso bruto	19.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	75,4 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado

## Características

---

EAN	4028177950641
E-Number Sweden	E7282564
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

---