

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.504

**Refrigerador mural TopTherm
Blue e, NEMA 4X**

Estado: 05-07-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.504 - Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2.500 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.



Características

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | SK 3305.504 |
| Ejecución | montaje mural |
| Descripción producto | Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X. |
| Ventajas | Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e |
| Material | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
| Color | RAL 7001 |
| Unidad de envase | Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado |

Características

| | |
|--|---|
| Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,73 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,18 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,26 kW |
| Tensión de servicio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 6,1 A A 60 Hz: 6,5 A |
| Intensidad de arranque (máx.) | A 50 Hz: 12 A A 60 Hz: 14 A |
| Caudal de aire (soplado libre) | Circuito exterior: 805 m ³ /h Circuito interior: 585 m ³ /h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 |
| Ejecución | montaje mural |
| Dimensiones | Anchura: 405 mm Altura: 1.020 mm Profundidad: 358 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Refrigerante/medio refrigerante | Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 0,61 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ Equivalente (CO ₂ e): 0,38 t |
| Regulación de la temperatura | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C) |
| Campo de temperatura de servicio | 10 °C...55 °C |
| Campo de temperatura de almacenaje | -40 °C...70 °C |
| Campo de regulación | 20 °C...50 °C |
| Potencia nominal Pel | Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,87 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,96 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,91 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1 kW |

Características

| | |
|--|--|
| Presión de servicio admisible (p máx.) | 28 bar |
| Fusible previo | Automático/fusible: 16 A |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 51 kg |
| Peso bruto | 56 kg |
| Código arancelario | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Descripción producto | SK RTT REFRIGERADOR MURAL 1500W, NEMA4X Confortcontroller 230V, 50/60/HZ |

Aprobaciones

| | |
|---------------|--|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA |
| Explicaciones | FCC Declaración de conformidad Declaration of conformity - F-gas regulation Declaración de conformidad UK |