

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5820.600

## Armario individual VX SE

Estado: 18-04-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5820.600 - Armario individual VX SE

Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Puede equiparse con los accesorios del VX25 gracias a la compatibilidad del sistema. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales y los armarios de gran anchura sustituyen a pequeñas combinaciones ensambladas.



## Características

|            |  |
|------------|--|
| Referencia | SE 5820.600  |
| Material   | Caja: chapa de acero de 1,5 mm<br>Puerta: chapa de acero, 2,0 mm<br>Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm<br>Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas  |
| Color      | RAL 7035   |

# Características

|  |   |
|--|---|
| Unidad de envase                         | Armario cerrado por la parte superior y lateral<br>Puerta(s)<br>Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta<br>Placa de montaje<br>Chapas de entrada de cables<br>Dorsal, desatornillable<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>2 carriles de montaje 18 x 39 mm<br>Dorsal, de una pieza |
| Dimensiones                              | Anchura: 600 mm<br>Altura: 1.800 mm<br>Profundidad: 300 mm  |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 499 mm x 1.696 mm   |
| Grado de protección IP según EN 60 529   | IP 55   |
| Grado de protección NEMA                 | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| Tipo de comunicación según UL 50E        | Type 1<br>Tipo 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12  |
| Código IK                                | IK10  |
| Número puertas                           | 1   |
| Material básico                          | Chapa de acero  |
| Unidad de embalaje                       | 1 pza(s).   |
| Peso neto                                | 90,19 kg  |
| Peso bruto                               | 97 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                  | 369,6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Información sobre la clase PCF           | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado  |
| Código arancelario                       | 94032080  |

## Características

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| ETIM 9               | EC000261   |
| ETIM 8               | EC000261   |
| ECLASS 8.0           | 27180101   |
| Descripción producto | VX SE ARMARIO INDIVIDUAL 600x1800x300, con placa de montaje y puerta delantera, 1 P. |

## Aprobaciones

---

|               |  |
|---------------|--|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)   |
| Certificados  | Superficie<br>Grado de protección  |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK<br>PCF-declaration |