

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.120

Perfil soporte, ajustable en altura

Estado: 10-06-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.120 - Perfil soporte, ajustable en altura para sistemas de brazo soporte

El nuevo perfil soporte ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja al sistema de brazo soporte CP 120.



Características

Referencia	CP 6212.120
Descripción producto	El nuevo perfil soporte, ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja según modelo, bien al sistema de brazo soporte CP 60 o al CP 120.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">El brazo soporte permanece en cualquier posiciónPosibilidad de fijación adicional mediante palanca de aprieteAdaptación precisa a la carga suspendida mediante un tornillo de ajuste situado en la parte frontal del perfil soporteTornillo de ajuste accesible sin desmontaje de componentesSeguridad gracias a una gran bandeja para cables y un guiado de cables en los puntos de giroLateral desmontable para facilitar el acceso al guiado de cablesÁngulo de inclinación de la caja montada igual en cualquier alturaPueden introducirse sin problemas cables con conectores como por ej. DVI, VGAGran rango de pesos de 4 a 60 kg con tres sistemas. (El rango de pesos es válido para armario configurado y perfil soporte vertical)

Características

Datos técnicos	Bandeja para cables: 43 x 21 mm (An. x Al.), paso de conectores máx.: 59 x 17 mm (An. x Al.) Ofrece mayor ergonomía gracias al margen de ajuste de 600 mm (± 300 mm)
Aplicación	Para usuarios de distintas estaturas Para puestos de trabajo de pie y con silla
Material	Piezas articuladas: aluminio fundido Fuelle: plástico
General colour	RAL 7035
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	790 mm
Connection options enclosure	CP 120
Connection options wall / machine	CP 120
Observación	A tener en cuenta en combinaciones con perfil soporte, ajustable en altura: Al utilizar una articulación intermedia, el perfil soporte ajustable en altura, debe utilizarse siempre en la posición horizontal más cercana a la caja de mando.
Dimensiones	Longitud: 790 mm
Capacidad de carga	10 kg...60 kg
Observación referente a la referencia	Sección máx. para entrada de cables 17 x 59 mm Rango de pesos válido para caja equipada y perfil soporte vertical.
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	13,76 kg
Peso bruto	14,2 kg
Código arancelario	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Descripción producto	CP Perfil soporte ajustable en altura