

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 Rack OCP ORV3

Estado: 21-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - Rack OCP ORV3

OCP es una comunidad internacional en expansión cuyo objetivo es simplificar y optimizar la infraestructura TI. El rack OCP ORV3 de Rittal está aceptado por OCP y listo para su uso inmediato. El programa de accesorios permite realizar en cualquier momento adaptaciones y ampliaciones sencillas. El rack OCP ORV3 está preparado adicionalmente para el alojamiento de una solución Direct Liquid Cooling (DLC). Con este rack alcanzarás un nuevo nivel en eficiencia y densidad de potencia.



Características

| | |
|------------|---|
| Referencia | IT 7100.120 |
| Ejecución | Estructura abierta con embarrado Preparado para entrada de cables en el techo y suelo Guiado de cables frontal sobre el total de la altura |
| Ventajas | Preparado para alojar componentes OCP de 21" y el contacto directo sobre la guía conductora de corriente Montaje y mantenimiento rápidos gracias a la fijación a presión del sistema de alimentación IT y del sistema de barras colectoras IT OCP Gestión integral del cableado en el frontal del rack en toda la altura Adecuado para High Performance Computing y tecnología de IA gracias a la compatibilidad con soluciones Direct Liquid Cooling para disipar la carga térmica generada en el rack Las ruedas para cargas pesadas integradas facilitan el transporte y mejoran el manejo en el centro de datos |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Imprimación por inmersión, exterior texturizado |
| Color | RAL 9005 |

Características

| | |
|----------------------|--|
| Unidad de envase | Rack OCP ORV3 Barra conductora de corriente OCP para máx. 48 c.c./18 kW 2 perfiles, premontados Pies de nivelación, premontados 4 ruedas (giratorias) Junta de ensamblaje Chapa de conducción del aire |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 2.286 mm Profundidad: 1.068 mm |
| Unidades de altura | 44 OU |
| Capacidad de carga | 14.000 N |
| Material básico | Chapa de acero |
| Potencia | 18 kW |
| Tensión de servicio | 48 V c.c. |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 172 kg |
| Peso bruto | 200 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descripción producto | OCP ORV3 Rack, con embarrado, 44 OU, An.xAl.xPr.: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|------------------------------|
| Aprobaciones | IEC CB UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |