Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7859.050 Guía de medición PSM para CMC III

Estado: 16-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



DK 7859.050 - Guía de medición PSM para CMC III

Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo enchufable. Opcionalmente con posibilidad de medición en combinación con el sistema CMC-III.





Características

Referencia	DK 7859.050
Descripción producto	Guías de medición para conexión directa al sistema CMC III. La guía de medición puede montarse en vertical mediante un juego de montaje PSM en racks VX IT, TS IT de 2000 mm de altura o rack TS. La monitorización de todos los parámetros de potencia puede realizarse por separado en función de la fase y la fuente de alimentación. Un display integrado hace la función de indicador en el rack. La administración remota y la conectividad de red se establece a través del sistema CMC III.

© Rittal 2025 2

Características

Ventajas	Sistema ampliable de forma modular Para intensidad de fase de 16 y 32 A Diferentes módulos de conexión PSM Posibilidad de conexión de módulos PSM sin interrupción del servicio Fácil montaje CAN-Bus para conexión directa al CMC III (RJ 45, 2 casquillos) Amplias funciones de gestión y de monitorización (a través de CMC III) Alta fiabilidad y exactitud de medición del 1% Diseño eléctrico energéticamente eficiente - bajo consumo energético Caja de aluminio de gran calidad, flexibilidad de montaje Fuente de alimentación a través de CMC III System (24 V c.c.) Conexión de máximo 8 sistemas a una unidad de proceso compacta CMC III Conexión de máximo 4 sistemas a una unidad de proceso compacta CMC III	
Material	Perfil de aluminio extrusionado, anodizado	
Tipo de conexión (eléctrica)	Casquillo	
Cantidad	2	
Fases por alimentación	3~	
Tensión de entrada	230 V/400 V (50/60 Hz)	
Intensidad (máx.)	16 A	
Módulos de puntos de conexión (máx.)	6	
Directivas	Directiva para baja tensión 2014/35/EG Directiva EMC 2014/30/EU	
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20	
Normas	EN 61000-6-1 EN 61 000-6-2 EN 55 022	

© Rittal 2025 3

Características

Measurement functions,	Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz		
description	Potencia activa, trabajo activo, potencia aparente, trabajo aparente		
	Factor de potencia (cos phi)		
	Medición corriente conductor neutro/Determinación de		
	desequilibrios de carga		
	Medición por fase o alimentación		
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT		
	TSIT		
	TS		
	Altura: 2.000 mm		
Campo de temperatura de servicio	0 °C45 °C		
Humedad del aire (sin	1095 %		
condensación)			
Campo de temperatura de	-25 °C70 °C		
almacenaje			
Unidad de embalaje	1 pza(s).		
Peso neto	4.021		
Peso bruto	4.36		
Código arancelario	85369001		
EAN	4028177677579		
ETIM 9	EC000215		
ECLASS 8.0	27371306		

Aprobaciones

Aprobaciones	IEC CB	
	VDE	

© Rittal 2025