


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.035

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Estado: 31-08-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.035 - Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000



Características

Referencia	SV 3431.035
Material	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre duro plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7001
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	100 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 53 mm Altura: 213 mm

Características

Conexión de conductores redondos	2,5 - 50 mm ²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
N° de polos	3 polos
con control de fusibles electrónico	sí
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.6
Peso bruto	0.7
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.15
Código arancelario	85369095
EAN	4028177694125
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	-------------------------------------------------------------