

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 7990.000**

# Juego de ampliación de ventiladores

Estado: 12-05-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7990.000 - Juego de ampliación de ventiladores para VX IT, TS IT

Juego de ampliación de ventiladores con regulador de velocidad integrado para incorporar posteriormente en los módulos ventilador 5503.010, 5503.020 y 5503.025.

## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia                               | SK 7990.000   |
| Ejecución                                | Sin chapa de techo  |
| Descripción producto                     | Juego de ampliación de ventiladores con regulador de velocidad integrado para instalación en los módulos ventilador 5503.xxx.   |
| Ventajas                                 | Solución completa a punto de conexión<br>Regulador de velocidad energéticamente eficiente con curva preajustada<br>Aprobaciones internacionales y capacidad multi-voltaje garantizan la aplicación en todo el mundo |
| Material                                 | Plástico  |
| Color                                    | RAL 9005  |
| Unidad de envase                         | Ventilador<br>Rejilla de protección<br>Incl. material de fijación<br>Manual de instalación y de mando abreviado   |
| Caudal de aire (en el punto de servicio) | 150 m <sup>3</sup> /h   |
| Tensión de servicio                      | 24 V (c.c.)   |
| Intensidad máx.                          | A 50 Hz: 0,32 A<br>A 60 Hz: 0,32 A  |
| Dimensiones                              | Anchura: 119 mm<br>Altura: 25 mm<br>Profundidad: 119 mm   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529  | IP 20   |

# Características

|  |   |
|--|---|
| Velocidad                                | 100 %   |
| Observación                              | Reducción de la potencia de aire indicada a 150 m <sup>3</sup> /h a 25 Pa de contrapresión  |
| Nivel de ruido (en el punto de servicio) | 44 dB(A)  |
| Campo de temperatura de servicio         | 5 °C...55 °C  |
| Potencia                                 | 7,7 W   |
| Unidad de embalaje                       | 1 pza(s).   |
| Peso neto                                | 0,3 kg  |
| Peso bruto                               | 0,308 kg  |
| Código arancelario                       | 84145915  |
| ETIM 9                                   | EC000320  |
| ECLASS 8.0                               | 27180716  |
| Descripción producto                     | SK Juego de ampliación de ventiladores con regulación de la velocidad, soplado libre 192 m <sup>3</sup> /h, para módulos de ventiladores, An.AI.Pr.:119x25x119 mm, RAL 9005 |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|