

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455 Cortadora C8+

Estado: 10-06-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.455 - Cortadora C8+

Máquina semiautomática para el corte de cables longitudinal ajustable de forma individualizada.



Características

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | AS 4050.455 |
| Ejecución | Con panel de mando Función Stop & Go |
| Descripción producto | Máquina semiautomática para el corte de cables longitudinal ajustable de forma individualizada. |
| Ventajas | Fácil manejo Fácil introducción de los cables Sencilla abertura de los rodillos compatible con PC Posibilidad de corte con interfaz a datos CAE Refuerza el proceso de identificación de cables mediante la indicación de los puntos de conexión en el display Sencilla transferencia de proyectos y pedidos a la cortadora automática C8+ |
| Datos técnicos | Conductor rígido de hilos finos 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Conductor rígido de un solo hilo 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) Para longitudes de hilo 1 - 99999 mm Velocidad de avance 0 - 1,5 m/s Fuerza de presión de los rodillos regulable Servoaccionamiento Longitud de introducción 27 mm (1.06 in.) |
| Unidad de envase | Cortadora C8+ Cable de conexión con conector Conexión a software de datos CAE CD de instalación |

Características

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Interfaces | Eplan Pro Panel Datos CAE |
| Dimensiones | Anchura: 380 mm Altura: 470 mm Profundidad: 360 mm |
| Tensión de servicio | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz |
| Potencia aparente | 240 VA |
| Tiempo del ciclo | 2 s |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 19,74 kg |
| Peso bruto | 20,74 kg |
| Código arancelario | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36629090 |
| Descripción producto | AS Cutting machine C8+, 0,08-10mm2 |