

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



AS 4051.205

Wire Terminal WT C5, máquina automática para ensamblaje de cables

Estado: 10-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.205 - Wire Terminal WT C5, máquina automática para ensamblaje de cables

Con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C5 podrá ensamblar hasta 36 conductores diferentes de forma completamente automática. El procesado de terminales con secciones de 0,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup> se realiza de forma completamente automática y no requiere ninguna modificación. Incluye los procesos de corte, desaislado y engastado, así como el marcaje de los cables de acuerdo al proyecto.



## Características

Referencia	AS 4051.205
Ejecución	Para procesamiento automático de listas de cables para su ensamblaje Los depósitos de cables deben seleccionarse en función de la cantidad de cables
Descripción producto	Con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C5 podrás ensamblar hasta 36 cables diferentes de forma completamente automática. El procesado de terminales con secciones de 0,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> se realiza de forma completamente automática y no requiere ninguna modificación. Incluye los procesos de corte, pelado y crimpado, así como el etiquetado de los cables de acuerdo al proyecto.

# Características

---

## Ventajas

Completa vinculación desde la herramienta E-CAD hasta los procesos de fabricación.

Alta calidad constante

Tiempo de amortización de 2,5 años a partir de 300 armarios por año

Los cables ensamblados del sistema de guías de cables, del mazo o del Wire Handling System pueden procesarse, a través de la herramienta «Smart Wiring» de Eplan, en el siguiente paso del proceso de cableado de armarios.

Optimización de procesos integral

Posibilidad de realizar una eficiente gestión de proyectos a través del RiPanel Processing Center

Cambio sencillo y rápido de los consumibles

Marcaje automático de los cables en negro, blanco o azul claro

Utilización de una crimpadora de nueva tecnología para diferentes longitudes de terminales 8 - 18 mm, incl. pelado parcial y completo continuos

Alimentación segura de cables a través de un innovador sistema de guiado de cables incl. un mecanismo de cierre rápido

Salida de cables a elección como descarga, sistema de guías opcional o mazo de cables opcional

El proceso de ensamblaje de cables es 15 veces más rápido

Sencillo manejo mediante gran pantalla táctil de 24"

Permite reaccionar de forma rápida y flexible a los cambios en el proyecto

Minimización de errores también en procesos posteriores

---

# Características

---

## Datos técnicos

Zona sin aislamiento: pelado parcial 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 in.) continuo y pelado completo 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 in.) continuo

Zona de crimpado 0,5 mm<sup>2</sup>: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.) y 10 mm (0,39 in.)

Zona de crimpado 0,75 mm<sup>2</sup>: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)

Zona de crimpado 1 mm<sup>2</sup>: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)

Zona de crimpado 1,5 mm<sup>2</sup>: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)

Zona de crimpado 2,5 mm<sup>2</sup>: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)

La alimentación del cable se realiza a través de bloques de alimentación independientes

Cada bloque de alimentación puede captar 12 tipos de cables

El Wire Terminal puede equiparse con tres bloques de alimentación de cables para máx. 36 cables

5 alimentadores de terminales a través de depósitos

El Wire Terminal WT C permite procesar longitudes de cable de 150 mm hasta 10 m

---

## Unidad de envase

Armazón y cerramiento de la máquina

Unidad de mando

Alojamiento para unidad de rotulación de cables

Impresora de etiquetas para el marcaje de los depósitos de guías de cables

1 depósito oscilante WT 16 para 0,5 mm<sup>2</sup>

2 depósitos oscilantes WT 20 para 0,75/1,0 mm<sup>2</sup>

2 depósitos oscilantes WT 29 para 1,5/2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Material mecanizable

Cables finos de cobre según EN 60228 / VDE 0295 clase 5

Punteras según DIN 46228-4 y multinorma

---

# Características

Observación	<p>Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.</p> <p>La unidad de envase estándar de la Wire Terminal incluye los idiomas alemán e inglés</p> <p>Los depósitos oscilantes y la separación de terminales se han diseñado según las dimensiones de tolerancia de la norma DIN 46228-4:2019-02. Si los terminales a procesar difieren de las dimensiones de tolerancia definidas en ella, puede ser que sea necesario, por una parte, construir/ensayar nuevos depósitos oscilantes y por otra parte, adaptar la separación de los terminales. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos</p>
Opciones de máquina	<p>Organizador de cables WT Tube 12 (4051.218)</p> <p>Depósito de cables WT XL, unidad central 4051.037</p> <p>Depósito de cables WT XL, módulo adicional 4051.038</p> <p>Sistema de guías de cables WT 15 (4051.214)</p> <p>Bloque de alimentación de cables WT 12 (4051.213)</p> <p>Módulo mazo de cables WT (4051.215)</p> <p>WT impresora IQ.JET, tinta negra, Export 4051244</p> <p>WT impresora IQ.JET, tinta blanca, Export 4051243</p>
Interfaces	<p>Eplan Pro Panel</p> <p>Eplan Smart Wiring</p>
Seguridad	<p>El espacio interior de la máquina se encuentra completamente revestido. El espacio de la máquina permite un acceso desde 4 lados, controlado mediante los interruptores de fin de carrera sin contacto de las puertas de doble hoja.</p>
Dimensiones	<p>Anchura: 1.960 mm</p> <p>Altura: 2.255 mm</p> <p>Profundidad: 2.255 mm</p>
Compressed air supply min.	5 bar
Compressed air supply max.	7 bar
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tensión de mando (c.c.)	24 V
Absorción de potencia (aprox.)	1 kW
Cables por hora aprox.	285

# Características

---

Peso por depósito de cables sin equipar	130 kg
Support area including 3 wire magazine	Anchura: 3.660 mm Altura: 2.250 mm Profundidad: 5.159 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.390 kg
Peso bruto	1.740 kg
Código arancelario	84633000
ETIM 8	EC000000
ECLASS 8.0	18129090

---