

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.128

**Perforadora de chapa de
hendiduras, redonda**

Estado: 07-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.128 - Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para acero inoxidable, con triple partición

Para punzonar escotaduras redondas

Características

Referencia	AS 4055.128
Ejecución	Con triple división
Descripción producto	Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase	Matrices Punzón
Material mecanizable	Acero inoxidable
Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable	2,5 mm
Ø punzonadora	28,3 mm
Observación	Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Tornillo tensor (Ø x L)	19 x 55 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø	19 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,157 kg
Peso bruto	0,181 kg
Código arancelario	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Características

Descripción producto

AS Juego de perforadora para acero inoxidable, redondo