


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.750

Chasis de sistema 14 x 39 mm



Estado: 01-02-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.750 - Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.



Características

| | |
|---|--|
| Referencia | VX 8619.750 |
| Descripción producto | Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc. |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Distance between fixing points | 875 mm |
| Adecuado para ancho de puerta | 1.000 mm |
| Opciones de montaje VX SE | En ancho de puerta 900 mm |
| Opciones de montaje AX acero inoxidable | En armarios de 1000 mm de altura |
| Observación para el montaje | Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX |
| Observación | Para el montaje de componentes propios al chasis de sistema se precisan tuercas o tornillos autorroscantes M5 |

Características

| | |
|--------------------|--|
| Adecuado para | Tipo de armario: VX SE AX acero inoxidable Suitable for width or height or depth: 1.000 mm |
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
| Peso neto | 1.776 |
| Peso bruto | 2.06 |
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177924642 |
| E-Number Sweden | E3465283 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |