Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8951.010 Cubierta del interruptor principal

Estado: 16-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



VX 8951.010 - Cubierta del interruptor principal para VX

Incluye bloqueo de la puerta principal para el cierre seguro de armarios y filas de armarios según la normativa UL. Probado en combinación con palanca de mando para interruptores principalss de las empresas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Características

	10/0054-040
Referencia	VX 8951.010
Descripción producto	Incluye bloqueo de la puerta principal para el cierre seguro de armarios y filas de armarios según la normativa UL. Probado en combinación con palanca de mando para interruptores principales de las empresas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Ventajas	Cumple las exigencias de la norma UL 508 A Estos requisitos también se cumplen en combinaciones ensambladas en combinación con el mecanismo de accionamiento el cierre para puerta secundaria y las barras Posibilidad de montaje a izquierda o derecha. De esta forma es posible convertir todos los armarios ensamblables de una puerta con esta cubierta en armarios para interruptores. La superficie de montaje del armario no se reduce. En combinación con la placa de montaje intermedia integrable, puede ampliarse la superficie de montaje del armario principal hasta un 14 % Dos escotaduras en la parte frontal para montaje a diferentes alturas de la palanca de mando

© Rittal 2025 2

Características

Aplicación	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 y 140 U-K-FCX04
	Square D: 9422 A1
	General Electric: TDA tipo 1 y 2
	Eaton NZM2(3)-XSH-4xNA para tipo 4x
	Eaton NZM2(3)-XSH-12NA para tipo 12
	Siemens: mecanismo con cable Bowden - juegos de montaje completos
	3VA9137-0CK12 para 3VA51 a 125A, asa de plástico, NEMA 1, 12, 3R, negro=0FF, rojo=0N 3VA9137-0CK72 para 3VA51 a 125A, asa de acero con
	recubrimiento epoxi, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
	3VA9277-0CK12 para 3VA52/62 a 250A, asa de plástico, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
	3VA9277-0CK72 para 3VA52/62 a 250A, asa de acero con
	recubrimiento epoxi, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
	3VA9477-0CK12 para 3VA53/54/63/64 a 600A, asa de plástico, NEMA 1, 12, 3R, negro=0FF, rojo=0N
	3VA9477-0CK72 para 3VA53/54/63/64 a 600A, asa de acero con
	recubrimiento epoxi, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
	Siemens: mecanismo variable en profundidad – juegos de montaje
	completos
	3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
	3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
	3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material	Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. bloqueo puerta principal, cubierta y material de fijación.
Dimensiones	Anchura: 103 mm
	Altura: 2.000 mm
	Profundidad: 600 mm
Observación	Montaje de la cubierta únicamente a un armario de una puerta con marco tubular
Tipo de comunicación según UL	Type 1
50E	Type 12
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55 en combinación con armarios de la serie VX

© Rittal 2025

3

Características

Protection category NEMA	NEMA 12 (en combinación con armarios de la serie VX)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	13.2
Peso bruto	18
Código arancelario	94039910
EAN	4028177920941
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025