Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.750 Adaptador OM

Estado: 15-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



ICLOSURES >>> PO

CLIMATE CONTROL

SV 9340.750 - Adaptador OM con cables de conexión



Características

Referencia	SV 9340.750
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Chasis: RAL 7035
Cables de conexión (AWG)	AWG 8
Intensidad máx.	40 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)	30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, control motor combinado máx. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, control motor manual máx. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 63 A, NHJH/7
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Long. cable de conexión	130 mm
Tipo carril soporte	sin marco de soporte, 1 x 15 x 35 mm
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
N° de polos	3 polos
Dimensiones	Anchura: 55 mm Altura: 208 mm

© Rittal 2025

Características

Carriles soporte nº/al.	1 / 15 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.34
Peso bruto	0.381
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.088
Código arancelario	85369095
EAN	4028177673854
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3