
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9345.700 Adaptador de aparellaje CB

Estado: 18-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



## SV 9345.700 - Adaptador de aparellaje CB 3 polos

Adaptador de aparellaje CB para un montaje universal y sencillo de disyuntores.



#### Características

SV 9345.700
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
RAL 7035
Cintas de conexión
Tuercas correderas
630 A
690 V, 3~
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 600 A, DIVQ/7
arriba
60 mm
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde
el interruptor
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en
aplicaciones UL
3 polos
Con el uso de la aparamenta Siemens VL630 se precisa
adicionalemente la regleta 9342.720

© Rittal 2025

### Características

Dimensiones	Anchura: 140 mm
	Altura: 345 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)	ABB (S5, T5, T5 UL)
	Allen Bradley (140U-L)
	Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
	GE (FG630)
	Legrand (DPX 630)
	Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
	OEZ (BH630N, BH630S)
	Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
	Schrack (MC3)
	Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74,
	3VA64)
	Terasaki (E630, S630)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.6
Peso bruto	3.808
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.44
Código arancelario	85369095
EAN	4028177680005
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Aprobaciones

Aprobaciones	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3