Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6748.500 Pupitres compactos TP

Estado: 15-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



TP 6748.500 - Pupitres compactos TP

Pupitres compactos TP, fácil montaje con elevado grado de protección IP 55 en cuatro anchuras diferentes. Montaje de la tapa sin herramientas mediante soporte. Compatibilidad con el sistema de accesorios TS 8, como por ej. el zócalo y las boquillas para entrada de cables.

Características

Referencia	TP 6748.500
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm
	Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de
	poliuretano inyectado
	Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie	Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior
	texturizado, pintura estructurada
	Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja cerrada por la parte posterior y lateral
	Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras
	Placa de montaje
	Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con
	bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la
	derecha manual
	Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
Dimensiones	Anchura: 800 mm
	Altura: 973 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	730 mm x 900 mm
Profundidad arriba	500 mm
Profundidad abajo	400 mm
Número puertas	1
Código IK	IK08
Observación referente a la	En las variantes con 2 puertas, la abertura del suelo es de dos
referencia	piezas y se precisan 2 UE de chapa de entrada de cables.

© Rittal 2025 2

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Material básico	Chapa de acero
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 973 mm Profundidad arriba: 500 mm Profundidad abajo: 400 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	58.9
Peso bruto	63.5
Código arancelario	94032080
EAN	4028177601215
E-Number Sweden	E3404469
ECLASS 8.0	27180504

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025 3