

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.564

## Transformador de corriente

Estado: 10-01-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.564 - Transformador de corriente

## Características

Referencia	SV 9393.564
Ejecución	Tensión de salida 333 mV
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 9005
Unidad de envase	2 pies a presión 2 cubiertas aislantes 1 borne guía primaria 2 espárragos roscados
Adecuado para barras colectoras	60 x 40 50 x 50
Primary current	1.000 A
Normas	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Norma DGUV 3
Dimensiones	Anchura: 96 mm Altura: 121 mm Profundidad: 30 mm
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Frecuencia fundamental	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F

## Características

---

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.285
Peso bruto	0.296
Código arancelario	85043129
EAN	4028177049543
ETIM 9	EC002048

---

## Aprobaciones

---

Explicaciones Declaración de conformidad