

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.560

Sensores CMC III

Estado: 04-03-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.560 - Sensores CMC III

Para la supervisión de diversos parámetros en armarios o salas.

Características

Referencia	DK 7320.560
Ejecución	Indicador de humo
Descripción producto	Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
Ventajas	Rápida conexión y detección automática mediante plug & play La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación	Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios. Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento	Los ajustes se pueden llevar a cabo mediante la unidad de proceso CMC III El sensor CMC III se monta en la parte superior del armario El sensor controla la presencia de humo en el aire del armario
Material	Plástico Frontal: liso Caja: estructurado
Color	Caja: blanca
Unidad de envase	Sensor Placa de montaje Incl. material de fijación Cable de conexión con conector Ángulo de montaje Incl. material de fijación
Conexión al bus CAN	Indirectamente a través de interfases CMC III CAN-Bus
Interfaces	RJ12

Características

Cantidad receptores PU compact (máx.)	4
Cantidad receptores PU (máx.)	32
Observación	El sensor se conecta mediante un sensor CMC III CAN-BUS al CMC III.
Método de medición	Fotodiodo PIN de silicio/LED infrarrojo de GaAs
Dimensiones	Altura: 50 mm
Campo de temperatura de servicio	5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	5...95 %
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,5 kg
Peso bruto	0,575 kg
Código arancelario	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Descripción producto	#NV

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------