

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9512.000

Cajas de policarbonato PK

Estado: 20-05-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9512.000 - Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.



Características

Referencia	PK 9512.000
Ejecución	PK enclosure with solid cover
Material	Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado Tornillos de tapa: poliamida Tapones ciegos: polietileno
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con tapa Tornillos de tapa Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 180 mm Altura: 94 mm Profundidad: 57 mm

Características

Campo de temperatura de servicio	-35 °C...80 °C
----------------------------------	----------------

Material básico	Policarbonato
-----------------	---------------

Unidad de embalaje	2 pza(s).
--------------------	-----------

Peso neto	0.56
-----------	------

Peso bruto	0.62
------------	------

Código arancelario	94037000
--------------------	----------

EAN	4028177139411
-----	---------------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
--------------	--

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------