

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.204

Módulos de bases de enchufe PSM

Estado: 11-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7856.204 - Módulos de bases de enchufe PSM

Los distintos módulos pueden montarse a presión en el carril soporte.

Características

Referencia	DK 7856.204
Ejecución	comutable con medición de la corriente residual por módulo
Descripción producto	El sistema modular permite un equipamiento básico de los racks mediante un carril soporte vertical con alimentación monofásica/trifásica. Los diferentes módulos de bases de enchufe para la alimentación de los componentes activos pueden encajarse en el carril soporte. Posibilidad de montaje a presión de diferentes módulos, Schuko, IEC320 o semejantes, también mezclados, en el carril soporte. Puede realizarlo de forma sencilla personal no técnico gracias al sistema plug & play con protección contra contactos.
Material	Perfil: aluminio, anodizado Bases de enchufes: plástico (PA6 GF 30 V1)
Longitud	250 mm
Protección térmica contra sobretensión	por módulo de bases de enchufe
Tensión de servicio	110 V - 230 V c.a., 50/60 Hz
Intensidad (máx.)	16 A
Módulos de puntos de conexión necesarios (cantidad)	2
Dimensiones	Longitud: 250 mm
Campo de temperatura de servicio	5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	5...95 %
Enchufes	4 x Conector C19 2 x Conector C13
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	1.019
Peso bruto	1.087
Código arancelario	85369001
EAN	4028177552890
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad